

Manômetro MA-50-232-N1/4-PSI-E-RG

Código da peça: 530391

FESTO

Com indicador com unidade em psi, campo vermelho/verde ajustável.
Este produto só pode ser obtido através da Festo USA.



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--|----------------------------------|
| Faixa de indicação [psi] | 0 ... 232 psi |
| Conforme norma | EN 837-1 |
| Dimensão nominal do manômetro | 50 |
| Princípio construtivo | Manômetro do tubo de Bourdon |
| Tipo de fixação | Montagem na tubulação |
| Meio operacional | Gases inertes Fluidos neutros |
| Pressão de trabalho | 0 ... 232 Psi |
| Fator de carga alternada | 0,66 |
| Classe da precisão de medidas | 2,5 |
| Classe de proteção | IP43 |
| Temperatura do meio | -20 ... 60 °C |
| Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |
| Posição de conexão | lado traseiro central |
| Conexão pneumática | NPT1/4-18 |
| Materiais em contato com meio | Latão |
| Informação sobre material, espigão aparafusado | Latão |
| Informação sobre material, corpo | ABS |
| Informação sobre material, visor | PMMA |
| Cor do corpo | preto |
| Peso do produto | 75 g |
| Observação sobre meio operacional e do piloto | Sem oxigênio Sem acetileno |