

Tomada de engate rápido KD3-CK-4

Cód. do item: 531629

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	2.9 mm
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)	158 l/min...225 l/min
Fluxo nominal normalizado de acordo com ISO 8778	171.3 l/min...243.9 l/min
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:]
Observação sobre o meio de operação/controle	Funcionamento com lubrificação possível
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Peso do produto	31 g
Conexão pneumática 1	para tubo flexível com Ø externo de 6 mm para Ø interno do espigão de 4 mm, com porca de aperto
Material da porca de aperto	Liga de alumínio forjado, anodizado
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material vedações	NBR
Material da mola	Aço inoxidável de alta liga
Material corpo	Latão, niquelado
Material da esfera	aço inoxidável de alta liga
Material do anel de retenção	Aço inoxidável de alta liga
Material do corpo da válvula	Latão
Luva destravadora de material	Latão, niquelado