

Engate rápido macho KS4-1/2-A

Cód. do item: 531676

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	7.85 mm
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)	756 l/min...1323 l/min
Fluxo nominal normalizado de acordo com ISO 8778	819.5 l/min...1434.1 l/min
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:::]
Observação sobre o meio de operação/controle	Funcionamento com lubrificação possível
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Torque de aperto nominal	32.5 Nm
Tolerância a torque de aperto nominal	± 20 %
Peso do produto	55 g
Conexão pneumática 1	Rosca macho G1/2
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material de vedação da rosca	PA66-GF30/TPE-U
Informação de materiais	Latão, niquelado