


**Lubrificante**  
**MS6N-LOE-3/8-U**  
Número de referência: 531718

**FESTO**



**Ficha técnica**

| Característica                                                     | Valor                                                                |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Tamanho                                                            | 6                                                                    |
| Série                                                              | MS                                                                   |
| Posição de montagem                                                | Vertical +/- 5º                                                      |
| Construção                                                         | Lubrificante por névoa de óleo padrão proporcional                   |
| Capacidade de óleo máx.                                            | 80 cm³                                                               |
| Proteção da bacia                                                  | Integrado como bacia metálica                                        |
| Pressão operacional                                                | 1 bar...16 bar                                                       |
| Taxa de fluxo mínimo para função do lubrificante                   | 50 l/min                                                             |
| Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343) | 5300 l/min                                                           |
| Meio de funcionamento                                              | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Gases inertes |
| Nota sobre o meio operacional/controlo                             | É possível o funcionamento com a lubrificação com óleo               |
| Classe de resistência à corrosão (CRC)                             | 2 - tensão moderada da corrosão                                      |
| Em conformidade com LABS                                           | VDMA24364-B1/B2-L                                                    |
| Temperatura de armazenamento                                       | -10 oC...60 oC                                                       |
| Alimentação segura                                                 | Ver informação complementar do material                              |
| Temperatura do meio                                                | -10 oC...60 oC                                                       |
| Viscosidade do óleo                                                | ISO VG 32                                                            |
| Temperatura ambiente                                               | -10 oC...60 oC                                                       |
| Peso do produto                                                    | 810 g                                                                |
| Tipo de montagem                                                   | Instalação em linha<br>Através dos acessórios<br>Alternativa:        |
| Conexão pneumática 1                                               | 3/8 NPT                                                              |
| Conexão pneumática 2                                               | 3/8 NPT                                                              |
| Observação sobre os materiais                                      | Em conformidade com a RoHS                                           |
| Material da caixa                                                  | Alumínio fundido                                                     |
| Material do copo                                                   | Liga de alumínio forjada                                             |