

Conectores FBS-SUB-9-GS-DP-B

Número de referência: 532216

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	20 mm
Altura	62 mm
Comprimento	61 mm
Protocolo	PROFIBUS
Componentes de controlo	Interruptor DIL
Funções adicionais	Desativação do segmento de continuação do barramento
Peso do produto	60 g
Interface do barramento de campo	2x 2 terminais acionados por mola
Diâmetro do cabo permissível	5 mm...10 mm
Nível de proteção	IP65 IP67 Quando montado De acordo com IEC 60529
Temperatura ambiente	0 oC...50 oC
Temperatura de armazenamento	-20 oC...70 oC
Humidade relativa	95 % Não condensante
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da caixa	Reforçado com PA
Material da porca de capa	Latão
Material dos parafusos	Aço
Material de vedações	NBR