


Conjunto dos filtros finos LFMBA-3/8-D-MIDI-DA-A

Número de referência: 532877

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	Midi
Série	D
Posição de montagem	Vertical +/- 5°
Grau de filtração	0.01 µm
Eficiência do filtro	99.9999 %
Drenagem do condensador	Completamente automático
Construção	Filtro de fibra
Volume de condensado máx.	43 ml
Proteção da bacia	Proteção da bacia metálica
Pressão operacional	0.15 MPa...1.2 MPa 1.5 bar...12 bar 21.75 psi...174 psi
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Gases inertes
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Qualidade do ar na saída	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [1:7:2] Gases inertes
Temperatura do meio	1.5 oC...60 oC
Teor em óleo residual	0.01 mg/m3
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Peso do produto	1429 g
Tipo de montagem	Instalação em linha Através dos acessórios
Conexão pneumática 1	G3/8
Conexão pneumática 2	G3/8
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do filtro	Fibra borossilicatada
Material da caixa	Zinco fundido
Material do copo	PC