

Cartucho do microfiltro MS6-LFM-A

Número de referência: 532909

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	6
De acordo com a norma	ISO 12500-1 ISO 12500-3
Série	MS
Grau de filtração	0.01 µm
Taxa de fluxo padrão máx. para qualidade do ar	900 l/min
Taxa de fluxo padrão mín. para qualidade do ar	135 l/min
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [6:-:4] Gases inertes
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Qualidade do ar na saída	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [3:-:2]
Eficiência fracional (0,1 - 0,5 µm)	99.995 %
MPPS	0.05 µm
Grau de separação MPPS	99.95 %
Teor em óleo residual	0.01 mg/m3