

União rápida com encaixe em T

QBT-M5-5/32-U-M

Número de referência: 533248

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	Padrão
Largura nominal	0.098 in
Tipo de vedante no perno aparafusado	Anel vedante
Desenho	Forma em T
Tamanho da embalagem	10
Pressão de operação para toda a faixa de temperatura	0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar 13.775 psi...145 psi
Classificação marítima	Ver certificado
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre o meio operacional/controlo	É possível o funcionamento com a lubrificação com óleo
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura ambiente	0 oC...60 oC
Torque de aperto nominal	0.5 Nm
Tolerância para o torque de aperto nominal	± 10%
Peso do produto	0.363 oz
Tipo de montagem	Hexágono externo, tamanho 10 mm
Conexão pneumática 1	rosca externa M5
Conexão pneumática 2	Para tubos com diâmetro externo de 5/32"
Temperatura ambiente, Fahrenheit	32 oF...140 oF
Cor do anel de desengate	Cinza
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da caixa	PBT
Material do vedante roscado	NBR
Material do anel de desengate	POM
Material da garra de retenção do tubo	Aço inoxidável de liga alta