

Conexão rápida roscada em T QBT-M5-1/4-U-M

FESTO

Cód. do item: 533250



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	Padrão
Diâmetro nominal	0.098 in
Tipo de vedação no munhão aparafusado	Anel de vedação
Formato	Formato em T
Tamanho do recipiente	10
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar 13.775 psi...145 psi
Classificação marítima	ver certificado
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Observação sobre o meio de operação/controle	Funcionamento com lubrificação possível
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Torque de aperto nominal	0.5 Nm
Tolerância a torque de aperto nominal	± 10 %
Peso do produto	0.579 oz
Tipo de fixação	Sextavado externo SW12
Conexão pneumática 1	Rosca macho M5
Conexão pneumática 2	para tubo flexível com Ø externo de 1/4"
Temperatura ambiente Fahrenheit	32 °F...140 °F
Cor anel de desengate	cinza
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material corpo	PBT
Material de vedação da rosca	NBR
Material do anel de desengate	POM
Material braçadeira	Aço inoxidável de alta liga