

Porca de capa MCK-PK-4-KD

Número de referência: 533673

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	Rosca interior M10x1
Pressão de operação para toda a faixa de temperatura	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Conexão pneumática 1	Para tubos de diâmetro externo 6 mm Para conector dentado com diâmetro interno de 4 mm com porca de capa
Material da porca de capa	Liga de alumínio forjada, niquelada
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS