

Porca de aperto MCK-PK-9-KD

Cód. do item: 533675

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	Rosca fêmea M16x1
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Conexão pneumática 1	para Ø interno do espigão de 9 mm, com porca de aperto
Material da porca de aperto	Liga de alumínio forjado, niquelado
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS