

Bujão B-3/8-20

Número de referência: 534215

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho da embalagem	20
De acordo com a norma	DIN 908
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Torque de aperto nominal	12,5 Nm
Tolerância para o torque de aperto nominal	± 20%
Peso do produto	23 g
Tipo de montagem	Hexágono interno, tamanho 8 mm
Conexão pneumática 1	Rosca macho G3/8
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do bujão	Aço, galvanizado
Material da junta circular	PA TPE-U(PUR)