

Bujão B-1/2-20

Número de referência: 534216

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho da embalagem	20
De acordo com a norma	DIN 908
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Torque de aperto nominal	14 Nm
Tolerância para o torque de aperto nominal	± 20%
Peso do produto	43 g
Tipo de montagem	Hexágono interno, tamanho 10 mm
Conexão pneumática 1	rosca externa G1/2
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do bujão	Aço, galvanizado
Material da junta circular	PA TPE-U(PUR)