

Silenciador UC-M5-50

Número de referência: 534217

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de montagem	Qualquer um
Tamanho da embalagem	50
Pressão operacional	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Taxa de fluxo relativa à atmosfera	350 l/min
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre o meio operacional/controlo	É possível o funcionamento com a lubrificação com óleo
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nível de ruído	60 dB(A)
Temperatura ambiente	-10 oC...70 oC
Peso do produto	0.4 g
Conexão pneumática	M5
Material de inserção no amortecedor	PE
Material do punhão aparafusado	PE
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS