

Silenciador U-1/2-20

Cód. do item: 534225

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Indiferente
Tamanho do recipiente	20
Pressão operacional	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Vazão do escape	10300 l/min
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Observação sobre o meio de operação/controle	Funcionamento com lubrificação possível
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nível de ruído	82 dB(A)
Temperatura ambiente	-10 oC...70 oC
Peso do produto	58.2 g
Conexão pneumática	G1/2
Material do inserido do amortecedor	PE
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS