

Anel de vedação
OL-1/8-500
Cód. do item: 534232

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Conforme a norma	ISO 16030
Tamanho do recipiente	500
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	-0.095 MPa...3 MPa -0.95 bar...30 bar -13.775 psi...435 psi
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Adequação para a produção de baterias de íon de lítio	Adequado para a produção de baterias com valores reduzidos de Cu/Zn/Ni (F1a)
Adequação da sala limpa, medida de acordo com ISO 14644-14	Elemento estaticamente instalado, não é possível uma avaliação significativa conforme a ISO 14644-1
Temperatura ambiente	-40 oC...100 oC
Aceleração manual em RT	sim
Torque de aperto nominal	6 Nm
Tolerância a torque de aperto nominal	± 20 %
Conexão pneumática	G1/8
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material de batentes	Alumínio
Material vedações	HNBR