

Filtro MS12-LF

Cód. do item: 535023

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	12
Série	MS
Posição de instalação	Vertical +/- 5°
Dreno	totalmente automático totalmente automático, controlado eletricamente manual sem trava manual giratório
Estrutura	Filtro sinterizado com separador centrífugo
Nível do separador do condensado	75 %
Pressão operacional	0.8 bar...20 bar
Meio de operação	Ar comprimido, conforme ISO 8573-1:2010 [-:9-] Ar comprimido, conforme ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Gases inertes
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	-10 oC...60 oC
Temperatura do meio	-10 oC...60 oC
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Tipo de fixação	alternativo: Válvulas reguladoras de fluxo inline Com acessórios
Conexão pneumática 1	Interno
Conexão pneumática 2	Interno
Material corpo	Alumínio em fundição injetada
Material do copo	Liga de alumínio