

# Placa-SET MS12-AGF

Cód. do item: 537135

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	12
Série	MS
Posição de instalação	Indiferente
Meio de operação	Ar comprimido, conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	-10 oC...60 oC
Temperatura do meio	-10 oC...60 oC
Peso do produto	1300 g
Conexão pneumática 1	G1
Conexão pneumática 2	G1
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da placa de conexão	Alumínio em fundição injetada
Material vedações	NBR