


Montagem por flange

FNC-25

Número de referência: 537248

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	25
De acordo com a norma	ISO 21287
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 oC...150 oC
Peso do produto	165 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material de montagem	Aço Galvanizado
Material dos parafusos	Aço Galvanizado