

Montagem guia H VAME-B6-T

Número de referência: 537514

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de montagem	Qualquer um
Tamanho da embalagem	1
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-5 oC...50 oC
Torque de aperto máx. para montagem do guia H	1.5 Nm
Peso do produto	20 g
Material do conjunto do guia H	Aço
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS