

# Flange articulada SNCL-12-R3

Número de referência: 537794

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                         | Valor                                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Tamanho                                | 12                                                       |
| De acordo com a norma                  | ISO 21287                                                |
| Variantes                              | Alta proteção contra corrosão                            |
| Classe de resistência à corrosão (CRC) | 3 - Risco de corrosão alto                               |
| Em conformidade com LABS               | VDMA24364-B2-L                                           |
| Temperatura ambiente                   | -40 oC...90 oC                                           |
| Peso do produto                        | 20 g                                                     |
| Observação sobre os materiais          | Em conformidade com a RoHS                               |
| Material de montagem                   | Liga de alumínio forjada<br>Com revestimento de proteção |
| Material do rolamento                  | Polímero                                                 |
| Material dos parafusos                 | Aço inoxidável de liga alta                              |