


Fixação
SMBZ-8-32/100
Número de referência: 537806

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	8
Desenho	Para tirante
Posição de montagem	Qualquer um
Para diâmetro do pistão	Ø32 - Ø100
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 oC...120 oC
Torque de aperto	0.5 Nm
Peso do produto	14 g
Tipo de montagem	Apertado
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da caixa	Liga de alumínio anodizado forjada
Material dos parafusos	Aço inoxidável de liga alta