

Módulo eletrônico VMPA2-FB-EMG-4

Número de referência: 537984

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diagnóstico	Subtensão das válvulas
N.º máx. de posições da válvula	2
N.º máx. de bobinas solenoide	4
Consumo intrínseco de corrente na tensão de carga	23 mA
Consumo intrínseco de corrente na tensão operacional	8 mA
Corrente nominal de recolha por bobina solenoide	99 mA bis 24 ms
Corrente nominal com redução da corrente	18 mA depois de 24 ms
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão (quando instalado)
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso do produto	20 g
Material da caixa	POM
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS