

Módulo eletrônico VMPA2-MPM-EMM-2

Número de referência: 537985

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
N.º máx. de posições da válvula	2
N.º máx. de bobinas solenoide	2
Corrente nominal de recolha por bobina solenoide	100 mA a 30 ms
Corrente nominal com redução da corrente	20 mA após 30 ms
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão (quando instalado)
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso do produto	20 g
Material da caixa	POM
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS