

# Silenciador UOM-1/4

Número de referência: 538432

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                               | Valor                              |
|----------------------------------------------|------------------------------------|
| Tipo de vedante no perno aparafusado         | Sem vedante                        |
| Posição de montagem                          | Qualquer um                        |
| Construção                                   | Silenciador aberto                 |
| Pressão operacional do gerador de vácuo      | 0 bar...8 bar                      |
| Pressão de funcionamento do gerador de vácuo | 0 MPa...0.8 MPa<br>0 psi...116 psi |
| Classe de resistência à corrosão (CRC)       | 2 - tensão moderada da corrosão    |
| Em conformidade com LABS                     | VDMA24364-B2-L                     |
| Temperatura ambiente                         | 0 oC...60 oC                       |
| Tipo de montagem                             | Aparafusar                         |
| Peso do produto                              | 11.1 g                             |
| Conexão pneumática                           | G1/4                               |
| Material de inserção no amortecedor          | Espuma de PU                       |
| Material do punhão aparafusado               | POM                                |
| Material da caixa                            | POM                                |
| Material tubo interno                        | Liga de alumínio forjada           |