

Extensão do silenciador UOMS-1/4

Número de referência: 538436

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de vedante no perno aparafusado	Sem vedante
Posição de montagem	Qualquer um
Construção	Silenciador aberto
Pressão operacional do gerador de vácuo	0 bar...8 bar
Pressão de funcionamento do gerador de vácuo	0 MPa...0.8 MPa 0 psi...116 psi
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Tipo de montagem	Trava
Peso do produto	8.6 g
Material de inserção no amortecedor	Espuma de PU
Material do punhão aparafusado	POM
Material da caixa	POM
Material tubo interno	Liga de alumínio forjada