


Conjunto de montagem SMBR-8-8/100-S6

Número de referência: 538937

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	8
Desenho	Para ranhura em T
Posição de montagem	Qualquer um
Para diâmetro do pistão	Ø8 - Ø100
Classe de resistência à corrosão (CRC)	4 - Resistência particularmente muito elevada à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Adequação para a produção de baterias de íões de lítio	Não se podem utilizar metais com mais de 5% de cobre em massa, zinco ou níquel. Exceções: níquel em aços, superfícies niqueladas quimicamente, placas de circuito impresso, cabos, conectores elétricos e bobinas
Temperatura ambiente	-20 oC...120 oC
Peso do produto	20 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da caixa	Liga de alumínio forjada Anodizado Aço inoxidável de liga alta
Material dos parafusos	Aço inoxidável de liga alta