


Silenciador do filtro LFU-1/4

Número de referência: 539132

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	G1/4
Posição de montagem	Vertical +/- 5°
Grau de filtração	1 µm
Drenagem do condensador	Em rotação manual
Pressão operacional	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
Taxa de fluxo relativa à atmosfera	4000 l/min
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Redução do ruído	Redução em 40 dB
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nível de ruído	78 dB(A)
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Peso do produto	190 g
Conexão pneumática	G1/4
Material da caixa	PP