

Distribuidor giratório GF-1/8-M5

Número de referência: 539290

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura nominal	4.1 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Pressão de operação para toda a faixa de temperatura	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Taxa de fluxo padrão 1-2.1 (6->0)	490 l/min
Taxa de fluxo normativa 1-2.X aberto (6->0)	2250 l/min
Velocidade rotacional máx.	3000 1/min
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Água (líquida, sem gelo)
Nota sobre o meio operacional/controlo	Utilizar um filtro de 5 µm durante o funcionamento com água É possível o funcionamento com a lubrificação com óleo
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 oC...80 oC
Torque de aperto máx.	1.95 Nm
Força axial máx.	50 N
Força radial máx.	150 N
Torque de aperto nominal	1.22 Nm
Tolerância para o torque de aperto nominal	± 20%
Peso do produto	400 g
Conexão pneumática 1	G1/8
Conexão pneumática 2	M5
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da caixa	Latão niquelado
Material do eixo	Aço de alta liga