


Perfil de suporte HMIA-E05- -

Número de referência: 539378

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento máx. do perfil	3000 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Peso do produto por comprimento	2.12 kg/m
Material do adaptador	Liga de alumínio forjada Anodizado