


cabo de conexão NEBU-M5G4-K-5-Q3-LE3

Código da peça: 539508

FESTO

Para sensores magnéticos de proximidade, transmissores de posição, pressostatos, sensores de fluxo, sensores ópticos e indutivos.



Ficha técnica

Característica	Valor
Propriedades do cabo	Próprio para distribuição de comando
Faixa de tensão operacional c.a.	30 V
Faixa de tensão operacional c.c.	30 V
Carga admissível de corrente	1,7 A
Grau de contaminação	3
Classe de proteção	IP65 IP67
Torque máximo, conector	0,3 Nm
Raio de curvatura mínimo do cabo	30 mm
Extremidades do fio	Terminal para cabos
Conexão elétrica	Conector reto / cabo M5x0,5 / terminal aberto 4 pólos / 3 fios
Estrutura do cabo	3x0,14
Diâmetro do cabo	2,9 mm
Comprimento do cabo	5 m
Tipo de cabo	LiFY11Y
Seção transversal nominal do condutor	0,14 mm ²
Tipo de fixação	com porca recartilhada Com porca de aperto
Fios coloridos	azul marrom preto
Cor do corpo	preto
Cor do revestimento do cabo	cinza
Informação sobre material, porca de aperto	Latão níquelado
Informação sobre material, corpo	TPE-U(PU)
Informação sobre material, revestimento do cabo	TPE-U(PU)
Informação sobre material, conectores	Latão Folheada a ouro