



Conjunto de reguladores de pressão LRB-1/4-DB-7-O-K5-MINI

Número de referência: 540043

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	Mini
Série	DB
Bloqueio do atuador	Botão rotativo com retenção
Posição de montagem	Qualquer um
Construção	No coletor de fornecimento comum Regulador do pistão acionado diretamente
Função do controlador	Pressão de saída constante Com escape secundário Com função de fluxo de retorno
Pressão operacional	0.15 MPa...1 MPa 1.5 bar...10 bar
Faixa de regulação da pressão MPa	0.05 MPa...0.7 MPa
Taxa de regulação da pressão	0.5 bar...7 bar
Taxa de regulação da pressão psi	7.25 psi...101.5 psi
Histerese de pressão máx.	0.5 bar
Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343)	1000 l/min
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-5 oC...50 oC
Temperatura ambiente	-5 oC...50 oC
Peso do produto	1250 g
Tipo de montagem	Montagem do painel frontal Através dos acessórios
Conexão pneumática 1	G1/2
Conexão pneumática 2	G1/4
Material do bujão	Aço Galvanizado
Material parafuso espaçamento	Liga de alumínio forjada
Material do guia do coletor	Liga de alumínio forjada
Material do anel vedante	PVC
Material de vedações	NBR
Material da caixa	Reforçado com PA