


Amortecedores YSRW-DGC-8

Número de referência: 540344

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	8
Amortecimento	Auto-ajustável Curva característica suave
Posição de montagem	Qualquer um
Detecção de posição	Sem
Velocidade máx. de impacto	2 m/s
Modo de funcionamento	Arranque Atuação simples
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 oC...80 oC
Tipo de montagem	Com porca de travamento
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da biela	Aço de alta liga