

Conjunto do manómetro DPA-40-10-MA-SET

Número de referência: 540781

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
De acordo com a norma	EN 837-1
Tamanho nominal do tubo, manómetro	27
Construção	Manómetro de Bourdon
Tipo de montagem	Com rosca macho
Pressão operacional	10 bar
Classe de precisão de medição	4
Nível de proteção	IP43
Temperatura ambiente	5 oC...60 oC
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Posição de montagem	Qualquer um
Conexão pneumática	R1/8
Peso do produto	16 g