

Placa de alimentação VMPA-FB-SP-7/8-V-4POL

Número de referência: 541084

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tensão de funcionamento nominal CC	24 V
Flutuações permissíveis da tensão	+/- 25%
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nível de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-5 oC...50 oC
Peso do produto	200 g
Ligação elétrica	4 pinos Conector macho redondo 7/8"
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da tampa	Reforçado com PA
Material da caixa	Alumínio fundido