

Mordente
BUB-HGDT-35
Número de referência: 541102

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	35
Posição de montagem	Qualquer um
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	5 oC...60 oC
Peso do produto por mordente	22 g
Tipo de montagem	Pelo orifício de passagem e manga central
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da peça em bruto	Liga de alumínio forjada