


Bobina solenóide VACN-N-K11-16B-0.5-U4-M

Código da peça: 541666

FESTO

Cabo com conexão para tubo isolante, 120 V CA/60 Hz e 110V CA/50-60 Hz.



Ficha técnica

Característica	Valor
Dados característicos da bobina	110 V CA: 50 Hz, potência de atração 12,5 VA, potência de retenção 7,5 VA 120 V CA: 60 Hz, potência de atração 11,5 VA, potência de retenção 6,5 VA
Flutuações de tensão admissíveis	+/- 10 %
Proteção contra explosão certificação fora da União Europeia	NEC 500 Class I, Div. 1
Classe de resistência à corrosão KBK	1
Classe de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Comprimento do cabo	0,5 m
Observações sobre material	Conforme RoHS