

**Parar
KYC-40**

Número de referência: 541694

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	40
Ajustamento da precisão	15 mm
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...80 °C
Peso do produto	1525 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do parafuso de parada	Aço Galvanizado
Material do suporte do batente	Fundido de aço inoxidável
Material da caixa	Alumínio Anodizado
Material da tampa	POM
Material do clipe	Aço inoxidável de liga alta
Material da porca	Aço Galvanizado