



Módulo de derivação FRM-Y-D-MAXI

Número de referência: 542186

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de montagem	Qualquer um
Construção	Módulo de derivação
Pressão operacional	0 MPa...1.2 MPa 0 bar...12 bar
Taxa de fluxo nominal padrão na direção do fluxo principal 1 -> 2	20000 l/min
Faixa da tensão de operação CC	0 V...125 V
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Gases inertes
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	-10 °C...60 °C
Qualidade do ar na saída	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Gases inertes
Temperatura do meio	-10 °C...60 °C
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso do produto	822 g
Conexão pneumática 3	G3/4
Conexão pneumática 4	G1/4
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da caixa	Alumínio fundido