


Pórtico linear DHSL-DGE25RF-SLT16

Código da peça: 542988

FESTO

Composto de eixos eletromecânicos de correia dentada com guia de rolamento e miniguia compacta, posicionamento extremamente dinâmico. Interfaces definidas para a linha giratória e de garras Festo. Disponível como jogo de montagem ou totalmente montada e instalada.

Clique no símbolo de solicitação por FAX para obter uma oferta sem compromisso que satisfaça suas necessidades.



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|----------------|
| Montagem | Pórtico 1.0 |
| Carga útil | 0 ... 2 kg |
| Acionamento eixo Z | SLT-16 |
| Tipo de acionamento eixo Z | Pneumático |
| Curso eixo Z | 0 ... 150 mm |
| Repetibilidade na posição final, eixo Z | ± 0,02 mm |
| Repetibilidade na posição intermediária, eixo Z | ± 0,02 mm |
| Acionamento eixo Y | DGE-25-ZR-RF |
| Tipo de acionamento eixo Y | elétrico |
| Posição intermediária do eixo Y | qualquer |
| Curso eixo Y | 0 ... 2.000 mm |
| Repetibilidade na posição final, eixo Y | ± 0,1 mm |
| Repetibilidade na posição intermediária, eixo Y | ± 0,1 mm |