


# Pórtico linear DHSL-2DGE40SP-DGE40SP

Código da peça: 543050

FESTO

Composto de eixos eletromecânicos de fusos de esfera precisos e robustos. Interfaces definidas para a linha giratória e de garras da Festo. Disponível como jogo de montagem ou totalmente montada e instalada.

Clique no símbolo de solicitação por FAX para obter uma oferta sem compromisso que satisfaça suas necessidades.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Montagem	Pórtico 4.0
Carga útil	0 ... 10 kg
Acionamento eixo Z	DGE-40-SP
Tipo de acionamento eixo Z	elétrico Com fuso
Posição intermediária do eixo Z	qualquer
Curso eixo Z	0 ... 600 mm
Repetibilidade na posição final, eixo Z	± 0,02 mm
Repetibilidade na posição intermediária, eixo Z	± 0,02 mm
Acionamento eixo Y	2x DGE-40-SP
Tipo de acionamento eixo Y	elétrico Com fuso
Posição intermediária do eixo Y	qualquer
Curso eixo Y	0 ... 1.000 mm
Repetibilidade na posição final, eixo Y	± 0,02 mm
Repetibilidade na posição intermediária, eixo Y	± 0,02 mm