

Conector da fonte de alimentação NECU-G78G4-C2

Número de referência: 543108

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
De acordo com a norma	EN 61984
Certificado	c CSA us (OL)
Peso do produto	58.7 g
Ligação elétrica 1	Tomada reta, 7/8", 4 pinos
Codificação do conector	ODVA AutoSIG
Ligação elétrica 2	Terminal do parafuso
Faixa da tensão de operação CC	0 V...250 V
Faixa da tensão operacional CA	0 V...250 V
Carga admissível da corrente a 40 °C	10 A
Resistência a sobretensão	2.5 kV
Diâmetro do cabo permissível	6 mm...12 mm
Secção cruzada da conexão	1.5 mm ²
Nível de proteção	IP67
Temperatura ambiente	-25 °C...80 °C
Marcação CE (ver declaração de conformidade)	De acordo com a Diretiva Baixa Tensão da UE
Marcação UKCA (ver declaração de conformidade)	de acordo com a normativa do Reino Unido para o material elétrico
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Nível de contaminação	3
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Material da caixa	PA
Cor da caixa	Preto
Material da porca de capa	Zinco fundido niquelado
Material de vedações	FPM NBR
Material dos contactos do pino	Liga de cobre dourado