

Conjunto de montagem axial EAMM-A-D40-55A

Número de referência: 543153

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento nominal	49.2 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Velocidade rotacional máx.	8000 1/min
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Humidade relativa	0 - 95 %
Nível de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Momento de inércia	5.87 kgmm²
Torque transmissível	12.5 Nm
Peso do produto	350 g
Código da interface, atuador	D40 D40C
Código da interface, Motor in	55A
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS