

Componente de conexão KVI-CP-3-SSD

Número de referência: 543252

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de montagem	Com rosca macho
Peso do produto	48 g
Ligação elétrica	5 pinos Tomada Tomada reta/conector macho reto M9 Conectores
Faixa da tensão de operação CC	60 V
Nível de proteção	IP65 IP67
Temperatura ambiente	-20 oC...80 oC
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Material da caixa	Latão Niquelado
Material de vedações	NBR
Posição de montagem	Qualquer um