

Nó multipinos
VABE-S6-1LT-C-M1-S37
Número de referência: 543414

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de montagem	Qualquer um
N.º máx. de posições da válvula	16 com válvulas biestáveis 32 com válvulas monoestáveis
Tensão de funcionamento nominal CC	24 V
Flutuações permissíveis da tensão	+/- 10 %
Classe de resistência à corrosão (CRC)	0 - Sem resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nível de proteção	IP65 NEMA 4
Temperatura ambiente	-5 oC...50 oC
Peso do produto	459 g
Controlo elétrico	Tomada multipinos
Ligação elétrica	Cabo com conector
Material da tampa	PA
Material da caixa	Alumínio fundido