

Nó multipinos VABE-S6-1LF-C-M1-R19

Número de referência: 543415

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de montagem	Qualquer um
N.º máx. de posições da válvula	16 com válvulas monoestáveis 8 com válvulas biestáveis
Tensão de funcionamento nominal CC	24 V
Flutuações permissíveis da tensão	+/- 10 %
Classe de resistência à corrosão (CRC)	0 - Sem resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nível de proteção	IP65 NEMA 4
Temperatura ambiente	-5 oC...50 oC
Peso do produto	539 g
Controlo elétrico	Tomada multipinos
Ligação elétrica	19 pinos Conectores De acordo com CNOMO E03.62.530.N
Material da tampa	PA
Material da caixa	Alumínio fundido