

# unidade de indicação e controle FED-301


Código da peça: 543438

Produto a ser descontinuado

FESTO

Unidades de indicação e controle com display gráfico de LCD para conectar com sistemas de CLP.

Produto será descontinuado. Disponível até 2017. Produto alternativo no Support Portal.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Profundidade de montagem	61 mm
Altura	109 mm
Comprimento	149 mm
Espessura máx. painel frontal	5 mm
Memória do usuário	512 kByte
Relógio de tempo real	sim
Listas de eventos	256
Memória de receita	32 kByte
Alarmes	1.024
Desvio relógio de tempo real	130 s / mês
Número de cores	Preto/branco
Número de LEDs de sistema	4
Indicador	LCD monocromático
Propriedade do display	Touchscreen
Tamanho do display	3,8"
Bateria de backup	3 V / 270 mA lítio
Faixa de tensão operacional c.c.	18 ... 30 V
Resolução do display	1/4 VGA, 320x240 Pixel
Tensão operacional nominal c.c.	24 V
Consumo de corrente na tensão operacional nominal	0,4 A
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme Diretriz EU-EMV
Temperatura de armazenamento	-20 ... 70 °C
Umidade relativa do ar	5 - 85 % não condensável
Classe de proteção	IP65 na parte frontal, IP20 na parte traseira
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Autorização	c UL us - Listed (OL) RCM Mark
Peso do produto	1.000 g
Interface AUX	Sub-D 9 pinos Soquete
Interface PC	RS232 Sub-D 15 pinos Conector
Interface programação	9,6 - 38,4 kBd
Interface CLP	RS232 Sub-D 15 pinos Conector
Interface Ethernet	Opcional, 10 MBd
Tipo de fixação	Montagem em painel frontal
Software de programação	FED Designer 6.06 ou superior