

Módulo de derivação MS4-A-IPM-80

Número de referência: 543498

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-10 oC...60 oC
Peso do produto	124 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da base de apoio	Alumínio fundido
Material de vedações	NBR
Material dos pinos ocos	Alumínio fundido
Material do conector de módulo	Alumínio fundido
Material dos parafusos	Aço