


# Placa alimentadora de pressão vertical

## VABF-S3-2-P1A3-G18

Número de referência: 544435

FESTO



### Ficha técnica

| Característica                                                     | Valor                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Largura                                                            | 18 mm                                                                                             |
| De acordo com a norma                                              | ISO 15407-1                                                                                       |
| Posição de montagem                                                | Qualquer um                                                                                       |
| Empilhamento vertical pneumático                                   | Fornecimento de pressão alternativa para 1                                                        |
| Pressão operacional                                                | -0.9 bar...10 bar                                                                                 |
| Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343) | 500 l/min                                                                                         |
| Meio de funcionamento                                              | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                               |
| Nota sobre o meio operacional/controlo                             | A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória) |
| Classe de resistência à corrosão (CRC)                             | 0 - Sem resistência à corrosão                                                                    |
| Em conformidade com LABS                                           | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                 |
| Nível de proteção                                                  | IP65<br>NEMA 4                                                                                    |
| Temperatura ambiente                                               | -5 oC...50 oC                                                                                     |
| Peso do produto                                                    | 146 g                                                                                             |
| Tipo de empilhamento vertical da montagem                          | Na base de apoio do coletor<br>Na base de apoio individual                                        |
| Observação sobre os materiais                                      | Em conformidade com a RoHS                                                                        |
| Material da caixa                                                  | Alumínio fundido                                                                                  |