


Distribuidor FCK-3-PK-9-N

Número de referência: 546068

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura nominal	7 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Pressão de operação para toda a faixa de temperatura	0 bar...10 bar
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso do produto	28 g
Conexão pneumática 1	Para conexão dentada com diâmetro interno de 9 mm com porca de capa
Conexão pneumática 2	Para conexão dentada, diâmetro interno de 3 mm, com porca
Material da caixa	Liga de alumínio forjada